



Värmeskyddshuva, Typ: UNI



Beställningsdata

Ordernummer	091527 UNI
GTIN	4030971026774
Artikelklass	06C

Beskrivning

Utförande:

Värmeskyddshuva längd cirka 300 mm. För skydd av huvud-, hals- och nackområdet med integrerad aluminiumram (100 × 220 mm). Kan bara användas med skyddshjälm nr 09 7807. Värmeskyddsklädsel för upp till 1000 °C strålningsvärme. Det mycket mjuka och flexibla materialet ökar bärkomforten. Hög värmereflexion.

Passar till :

Böjd vidvinkelruta nr 09 1528.

leveransinnehåll:

Levereras utan skyddsglas.

Kläder enligt: DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma

Teknisk beskrivning

Materialvikt / vävtäthet	260 g/m ²
Tygsammansättning	Preox-aramid
Kläder enligt	DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma

Produktslag

Värmevakt

Tillbehör

Polykarbonatskiva Typ PC

091528 PC

Polykarbonatskiva Typ PCG

091528 PCG