



Polykarbonatskiva, Typ: PCG



Beställningsdata

Ordernummer	091528 PCG
GTIN	4030971002549
Artikelklass	06C

Beskrivning

Utförande:

Böjd vidvinkelruta av polykarbonat. 100 × 220 mm. Tjocklek cirka 1 mm. Högrelekterande och UV-skydd. Skyddsklass III.

Värmeskyddsklädsel för upp till 1000 °C strålningsvärme. Det mycket mjuka och flexibla materialet ökar bärkomforten. Hög värmereflexion. Med ångat guldsikt.

Norm:

EN 166; EN 171

Passar till:

Värmeskyddshuva nr 09 1527.

Teknisk beskrivning

Glasmaterial	polykarbonat
Produktslag	Ansiktsvisir

Tillbehör

Värmeskyddshuva Typ UNI	091527 UNI
-------------------------	------------