



Sladdlös cirkelsåg, Typ: GKS18V68C



Beställningsdata

Ordernummer	078183 GKS18V68C
GTIN	3165140931786
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull 18 V batteridrivnen cirkelsåg med BITURBO-teknik.

- **Integrerad VAC-adapter för enkel manövrering. Adaptern kan vridas 360°.**
- **Bästa möjliga ergonomi för maximal kontroll och komfort.**
- **Intelligent broms för säkert stopp med minsta möjliga Kick Back.**
- **Försedd med professionellt 18 V-system för lätta till grova tillämpningar.**

leveransinnehåll:

Inklusive sågblad, parallellstyrning.

OBS!:

Cirkelsågblad finns under 583920.

Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073851 och nr 073866.

Teknisk beskrivning

Batterispänning	18 V
vikt	4,7 kg
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
sågbladets hål-Ø	30 mm
Batterityp	Litiumjon

förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Vikt utan batteri	3,8 kg
maximalt varvtal:	6250 min ⁻¹
Energiförsörjning	Batteridrivnen
sågblads-Ø	190 mm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
maximalt sågdjup 90°	57 mm
Antal ingående batterier	0
tillverkarens beteckning	GKS 18V-68 C
Utförande	Sänksåg
Produktslag	Såg

Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B18 V	073851 B18
Cirkelsågbladexpert for aluminium Blad-Ø D 190 mm	583920 190
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B18 V	073854 B18
Batteriladdare Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Batteriladdare Typ GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Batteriladdare Typ 1880CV	073866 1880CV
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B18 V	073853 B18
Cirkelsågblad metall, variabel tandning med fasuniversal Blad-Ø D 190 mm	584095 190
Cirkelsågblad trä, variabel tandninguniversal Blad-Ø D 190 mm	584075 190