

**Hörnfräs 90° MEV, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppar Z: 32/2Lmm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 226400 32/2L |
| GTIN | 4960664914210 |
| Artikelklass | 250 |

Beskrivning**Utförande:**

Höghöghetsfräs med nytvecklade trekantiga vändskär för hörn- och spårfräsning och rampning vid låga skärkrafter för ökad stabilitet.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| total längd L_{tot} | 200 mm |
| Skaftdiameter D_s h6 | 32 mm |
| maximalt sågdjup $a_{p\ max}$ | 6 mm |
| Antal skär Z | 2 |
| Passande vändskär | TOMT060508 |
| Rampningsvinkel α_{max} | 0,44 grad |
| Rampningslängd L för α_{max} | 26,25 mm |
| spiralfräsning $\varnothing D_{min}$ | 59 mm |
| Utkragningslängd L_1 | 65 mm |
| Vändskärsskruv | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) |
| spiralfräsning $\varnothing D_{max}$ | 62 mm |
| Skär- $\varnothing D_c$ | 32 mm |
| $\varnothing D_3$ | 27 mm |
| Skaftutförande | Cylindriskt skaft |

| | |
|----------------------|--------------|
| Inställningsvinkel κ | 90 grad |
| Fräsanvändning | Rampning |
| Fräsanvändning | Rampning |
| Fräsanvändning | Hörnfräsning |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Hörnfräs |

Tillbehör

| | |
|------------------|----------|
| Spännskruv Typ 1 | 229723 1 |
|------------------|----------|