



Hörnfräs 90° MEV, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppar Z: 25/2Lmm



Beställningsdata

Ordernummer	226400 25/2L
GTIN	4960664914203
Artikelklass	250

Beskrivning

Utförande:

Höghöghetsfräs med nytvecklade trekantiga vändskär för hörn- och spårfräsning och rampning vid låga skärkrafter för ökad stabilitet.

Teknisk beskrivning

Rampningslängd L för α_{\max}	19,25 mm
spiralfräsning Ø D_{\max}	48 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	6 mm
Utkragningslängd L_1	50 mm
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
totallängd L_{tot}	170 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	0,6 grad
Passande vändskär	TOMT060508
Skär-Ø D_c	25 mm
Vändskärsskruv	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
spiralfräsning Ø D_{\min}	45 mm
Antal skär Z	2
Ø D_3	20 mm
Skaftutförande	Cylindriskt skaft

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv Typ 1	229723 1
------------------	----------