

**Hörnfräs 90° MEV, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 50/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	226400 50/5
GTIN	4960664914111
Artikelklass	250

**Beskrivning****Utförande:**

Hökapacitetsfräs med nytvecklade trekantiga vändskär för hörn- och spårfräsning och rampning vid låga skärkrafter för ökad stabilitet.

**Teknisk beskrivning**

Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	44,25 mm
Utkragningslängd $L_1$	40 mm
Skär-Ø $D_c$	50 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	0,26 grad
Skaftdiameter $D_s$ h6	32 mm
Passande vändskär	TOMT060508
Vändskärsskruv	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
spiralfräsning Ø $D_{\min}$	95 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	6 mm
totallängd $L_{\text{tot}}$	120 mm
Antal skär Z	5
spiralfräsning Ø $D_{\max}$	98 mm

Ø D <sub>3</sub>	45 mm
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv Typ 1	229723 1
------------------	----------