

**Hörnfräs 90° MEV, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppar Z: 25/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	226400 25/3
GTIN	4960664914067
Artikelklass	250

**Beskrivning****Utförande:**

Höghöghetsfräs med nyutvecklat trekantigt vändskär för hörn- och spårfräsning och rampning vid låga skärkrafter för ökad stabilitet.

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	3
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	6 mm
Passande vändskär	TOMT060508
Skaftdiameter $D_s$ h6	20 mm
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	19,25 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	0,6 grad
totallängd $L_{\text{tot}}$	120 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Utkragningslängd $L_1$	29 mm
Skär- $\varnothing D_c$	25 mm
Vändskärsskruv	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	45 mm
$\varnothing D_3$	20 mm
Skaftutförande	Cylindriskt skaft

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv Typ 1	229723 1
------------------	----------