

**Hörnfräs 90° MEV, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	226400 32/4
GTIN	4960664914098
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Höghöghärdfräs med nyutvecklat trekantigt vändskär för hörn- och spårfräsning och rampning vid låga skärkrafter för ökad stabilitet.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	32 mm
Rampningslängd L för α_{max}	26,25 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	59 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	62 mm
Antal skär Z	4
maximalt sågdjup $a_{p max}$	6 mm
Utkragningslängd L_1	32 mm
Vändskärsskruv	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
Passande vändskär	TOMT060508
Rampningsvinkel α_{max}	0,44 grad
total längd L_{tot}	130 mm
Ø D_3	27 mm
Skaftutförande	Cylindriskt skaft

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskriv Typ 1	229723 1
------------------	----------