

**Hörnfräs 90° MEV, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 20/3mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 226410 20/3 |
| GTIN | 4960664914234 |
| Artikelklass | 250 |

Beskrivning**Utförande:**

Höghöghärdfräs med nytutvecklat trekantigt vändskär för hörn- och spårfräsning och rampning vid låga skärkrafter för ökad stabilitet.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Antal skär Z | 3 |
| total längd L_{tot} | 30 mm |
| Rampningsvinkel α_{max} | 0,8 grad |
| spiralfräsning $\varnothing D_{max}$ | 38 mm |
| Passande vändskär | TOMT060508 |
| Fästgंगा M | M10 |
| Rampningslängd L för α_{max} | 14,25 mm |
| Vändskärsskruv | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) |
| spiralfräsning $\varnothing D_{min}$ | 35 mm |
| maximalt sågdjup $a_{p max}$ | 6 mm |
| Skär- $\varnothing D_c$ | 20 mm |
| $\varnothing D_3$ | 15 mm |

| | |
|----------------------|--------------|
| Skaftutförande | med gänga |
| Inställningsvinkel κ | 90 grad |
| Fräsanvändning | Rampning |
| Fräsanvändning | Hörnfräsning |
| Fräsanvändning | Ramping |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Hörnfräs |

Tillbehör

| | |
|------------------|----------|
| Spännskriv Typ 1 | 229723 1 |
|------------------|----------|