

**Hörnfräs 90° MEV, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	226410 32/4
GTIN	4960664914258
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Höghöghälsfräs med nyutvecklat trekantigt vändskär för hörn- och spårfräsning och rampning vid låga skärkrafter för ökad stabilitet.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	TOMT060508
spiralfräsning Ø D _{min}	59 mm
Rampningslängd L för α _{max}	26,25 mm
Rampningsvinkel α _{max}	0,44 grad
Fästgंगा M	M16
maximalt sågdjup a _{p max}	6 mm
totallängd L _{tot}	40 mm
Antal skär Z	4
spiralfräsning Ø D _{max}	62 mm
Vändskärsskruv	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Skär-Ø D _c	32 mm
Ø D ₃	27 mm

Skaftutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskriv Typ 1	229723 1
------------------	----------