

Garant**NPT-brotsch 1:16, NPT: 1/16****Beställningsdata**

Ordernummer	162650 1/16
GTIN	4067263912217
Artikelklass	110

Beskrivning**Utförande:**

För brotschning av koniska hål eller hål som har borrats med olika diametrar utan avbrott. Inte för cylindriska borrhål.

Teknisk beskrivning

Skärlängd L_c	17 mm
liten diameter D_3	5,95 mm
skaftstorlek \square	4,9 mm
totallängd L	70 mm
Antal skär Z	6
Skaftdiameter D_s	6 mm
stor diameter D_2	7 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	Verkstadsnorm
Konförhållande	1:16
Invändig	nej
Användning vid håltyp	vid genomgående hål

Färgring	Utan
Produktslag	Phillips-BIT

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		