

**Hörnfräs 90° MEV, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	226420 32/4
GTIN	4960664914265
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Höghöghetsfräs med nyutvecklat trekantigt vändskär för hörn- och spårfräsning och rampning vid låga skärkrafter för ökad stabilitet.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	6 mm
FästhålsØ	16 mm
spiralfräsning Ø D_{\max}	62 mm
Skär-Ø D_c	40 mm
spiralfräsning Ø D_{\min}	59 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	0,44 grad
Antal skär Z	4
Rampningslängd L för α_{\max}	26,25 mm
totallängd L_{tot}	35 mm
Vändskärsskruv	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)

Passande vändskär	TOMT060508
Ø D ₃	27 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv Typ 1	229723 1
------------------	----------