

**Hörnfräs 90° MEV, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 25/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	226410 25/3
GTIN	4960664914241
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Höghöghälsfräs med nytutvecklat trekantigt vändskär för hörn- och spårfräsning och rampning vid låga skärkrafter för ökad stabilitet.

Teknisk beskrivning

spiralfrysning Ø D_{min}	45 mm
Passande vändskär	TOMT060508
totalängd L_{tot}	35 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,6 grad
Antal skär Z	3
Vändskärsskruv	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p max}$	6 mm
Rampningslängd L för α_{max}	19,25 mm
Skär-Ø D_c	32 mm
spiralfrysning Ø D_{max}	48 mm
Fästgंगा M	M12
Ø D_3	20 mm

Skaftutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskriv Typ 1	229723 1
------------------	----------