



Presstång för ändhylsor, för ledararea: 10mm²



Beställningsdata

Ordernummer	729456 10
GTIN	4062406566821
Artikelklass	72B

Beskrivning

Utförande:

Stålkropp med kraftutväxling. Håller definierade presskrafter exakt tack vare integrerad spärrmekanism.

Exakt **parallellpressning** med synkront drivna pressbackar. **Fyrkantpressning** enligt DIN = optimala kontaktytor.

Teknisk beskrivning

totallängd	190 mm
för ledararea	0,08 - 10 mm ²
Norm	DIN 46228
Produktslag	Presstång