



Momentkontrollapparat för momentnycklar "SmartCheck USB", maximalt vridmoment: 400Nm



Beställningsdata

Ordernummer	654651 400
GTIN	4018754324873
Artikelklass	60N

Beskrivning

Utförande:

Variabel och flexibel momentkontrollapparat tack vare vridbar display och stomme. Kan monteras horisontalt och vertikalt. Displayen och folietangentbordet är stänkvattenskyddade och höljet består av slagålig plast. **Micro-USB-gränssnitt** för **dataexport** och strömförsörjning. Med minne för 250 mätvärden.

3 användningslägen: medlöande visning (**Track**), **brytpunktsidentifiering (First-Peak)**, **toppvärdesvisning (Peak-Hold)**.

Måttenheter: Nm, lbfft, lbfin.

- **Robust.** Det inbyggda optiska och akustiska överlastskyddet ger en lång livstid.
- **Exakt.** En displayavvikelse på bara ± 1 % garanterar synnerligen tillförlitliga mätdata.
- **Startklar.** Tack vare den inbyggda givaren med stort mätområde kan du sätta igång direkt.
- **Felixibel.** SmartCheck kan placeras nästan var som helst. Oavsett om den monteras horisontalt eller vertikalt - de genomtänkta fästpunkterna, det kompakta utförandet och den vridbara displayen medger allt.
- **Individuell.** Tre driftlägen (Trak, First Peak, Peak Hold) och tre måttenheter (N-m, ft-lb, in-lb) finns. Målvidmoment och toleranser för utvärdering av mätvärdet kan föreskrivas individuellt.
- **Självständig.** För användning på arbetsplatser utan eget eluttag. Förutom klassisk drift via en nätdel är också batteridrift möjlig.

- **Vridbar. SmartCheck kan ställas in optimalt för varje individuell blickvinkel. För inte bara displayen utan också displayhållaren och stommen kan vridas 180°.**
- **Sparar upp till 250 dataposter. Datum och tidsstämpel ingår.**
- **Dataexport och som tillval strömförsörjning via mikro-USB-gränssnitt.**
- **Dokumentationsprogram finns för gratis nedladdning.**

Fördel:

Kompakt och variabel kontrollapparat för vridmoment. Strömförsörjning via nätled eller batterie.

Användningsdata:

Inställning och kontroll av **momentskruvdragare och momentnycklar** med resp. utan skala.

leveransinnehåll:

Inklusive nätled och programvara SmartCheck USB för överföring av värden och upprättande av provningsintyg. I stabil plastväska.

OBS!:

Passande Bluetooth-modul finns i vår eShop (nr 52110222).

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	400 Nm
visarens bredd	120 mm
visarens höjd	124 mm
fyrkantfäste	3/4 tum
vikt	5,69 kg
mätområde	40 - 400 Nm
visarens djup	167 mm
mätnoggrannhet vridmoment	±1 %
Energiförsörjning	Nätdriven
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
datautgång	USB-gränssnitt
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	O4
Produktslag	Testapparat för vridmoment

Tjänster

DAkS-kalibrering dubbelsidig Testapparat för vridmoment/-sensor maximalt vridmoment 1000/2 Nm

020150 1000/2

Kalibrering dubbelsidig Testapparat för vridmoment/
sensor maximalt vridmoment 400/2 Nm

020140 400/2