



## Momentkontrollapparat för momentnycklar "SmartCheck USB", maximalt vridmoment: 100Nm



### Beställningsdata

Ordernummer	654651 100
GTIN	4018754324866
Artikelklass	60N

### Beskrivning

#### Utförande:

Variabel och flexibel momentkontrollapparat tack vare vridbar display och stomme. Kan monteras horisontalt och vertikalt. Displayen och folietangentbordet är stänkvattenskyddade och höljet består av slagålig plast. **Micro-USB-gränssnitt** för **dataexport** och strömförsörjning. Med minne för 250 mätvärden.

3 användningslägen: medlöande visning (**Track**), **brytpunktsidentifiering (First-Peak)**, **toppvärdesvisning (Peak-Hold)**.

**Måttenheter:** Nm, lbfft, lbfin.

- **Robust.** Det inbyggda optiska och akustiska överlastskyddet ger en lång livstid.
- **Exakt.** En displayavvikelse på bara  $\pm 1$  % garanterar synnerligen tillförlitliga mätdata.
- **Startklar.** Tack vare den inbyggda givaren med stort mätområde kan du sätta igång direkt.
- **Felixibel.** SmartCheck kan placeras nästan var som helst. Oavsett om den monteras horisontalt eller vertikalt - de genomtänkta fästpunkterna, det kompakta utförandet och den vridbara displayen medger allt.
- **Individuell.** Tre driftlägen (Trak, First Peak, Peak Hold) och tre måttenheter (N-m, ft-lb, in-lb) finns. Målvridmoment och toleranser för utvärdering av mätvärdet kan föreskrivas individuellt.
- **Självständig.** För användning på arbetsplatser utan eget eluttag. Förutom klassisk drift via en nätdel är också batteridrift möjlig.

- **Vridbar. SmartCheck kan ställas in optimalt för varje individuell blickvinkel. För inte bara displayen utan också displayhållaren och stommen kan vridas 180°.**
- **Sparar upp till 250 dataposter. Datum och tidsstämpel ingår.**
- **Dataexport och som tillval strömförsörjning via mikro-USB-gränssnitt.**
- **Dokumentationsprogram finns för gratis nedladdning.**

**Fördel:**

Kompakt och variabel kontrollapparat för vridmoment. Strömförsörjning via nätdel eller batterie.

**Användningsdata:**

Inställning och kontroll av **momentskruvdragare och momentnycklar** med resp. utan skala.

**leveransinnehåll:**

Inklusive nätdel och programvara SmartCheck USB för överföring av värden och upprättande av provningsintyg. I stabil plastväska.

**OBS!:**

Passande Bluetooth-modul finns i vår eShop (nr 52110222).

## Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	3/8 tum
visarens bredd	120 mm
vikt	5,31 kg
maximalt vridmoment	100 Nm
mätnoggrannhet vridmoment	±1 %
visarens djup	167 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
visarens höjd	124 mm
mätområde	10 - 100 Nm
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
datautgång	USB-gränssnitt
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	O4
Produktslag	Testapparat för vridmoment

## Tjänster

Kalibrering dubbelsidig Testapparat för vridmoment/-sensor maximalt vridmoment 400/2 Nm	020140 400/2
---	--------------

DAkKS-kalibrering dubbelsidig Testapparat för  
vridmoment/-sensor maximalt vridmoment 1000/2 Nm

020150 1000/2