

 steinel**Batteridreven varmluftfläkt 18 V, Typ: 063993****Beställningsdata**

Ordernummer	078323 063993
GTIN	4007841063993
Artikelklass	07E

Beskrivning**Utförande:**

Kompakt batteridreven varmluftfläkt mobile heat MH 5 med fyra tillämpningsspecifika program. Luftflödet digitalt reglerbart i sex steg (upp till 300 liter/min).

leveransinnehåll:

Version utan batteri och utan laddare, väska.

OBS!:

Passande ackumulatörer och laddare finns under nr 073870 – nr 073890.

Teknisk beskrivning

Batterispänning	18 V
effektförbrukning	2200 W
förpackning	Transportväska
lufttemperatur	50 - 500 °C
luftvolymström	300 l/min
Antal ingående batterier	0

Energiförsörjning	Batteridrivnen
tillverkarens beteckning	MH5
vikt	660 g
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
Produktslag	Varmluftpistol

Tillbehör

Laddare Typ ASC55	078328 ASC55
Akkumulator Typ CAS-8	078327 CAS-8
Laddare Typ ASC145	078328 ASC145