



## Presstång för ändhylsor, för ledararea: 16mm<sup>2</sup>



### Beställningsdata

Ordernummer	729467 16
GTIN	4062406566838
Artikelklass	72B

### Beskrivning

#### Utförande:

Stålkropp med kraftutväxling. Håller definierade presskrafter exakt tack vare integrerad spärrmekanism.

Exakt **parallellpressning** med synkront drivna pressbackar. **Sexkantpressning** enligt DIN = sparar utrymme. Pressningen sker enligt DIN 46228.

### Teknisk beskrivning

för ledararea	0,08 - 6 mm <sup>2</sup>
för ledararea	10 - 16 mm <sup>2</sup>
totallängd	190 mm
Norm	DIN 46228
Produktslag	Presstång