

**TOMT 060508ER-SM, PR1525, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	226433 ST1400
GTIN	4960664914012
Artikelklass	25A

**Beskrivning****Utförande:**

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

**Användningsdata:**

SM-geometrin är förstahandsvalet för låga skärkrafter.

**OBS!:**

Användningsriktvärden för  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$	0,08 - 0,2 mm
Hörnradie	0,8 mm
Antal byten/skär	3
ISO-kod vändskär	KOMET® vändskär
Typ	ST1400
Sort	PR1525

Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	140 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		