

**TOMT 060508ER-GM, CA6535, Typ: S****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 226442 S |
| GTIN | 4960664914005 |
| Artikelklass | 25A |

Beskrivning**Utförande:**

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

Användningsdata:

GM-geometrin är förstahandsvalet för allmän bearbetning.

OBS!:

Användningsriktvärden för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------|------------------|
| Antal byten/skär | 3 |
| Matning f_z | 0,08 - 0,2 mm |
| Hörnradie | 0,8 mm |
| ISO-kod vändskär | TOMT 060508ER-GM |
| Typ | S |
| Sort | CA6535 |

| | |
|--------------|-----------------------|
| Skärmaterial | VHM |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|----------------------------|----------------|----------------|---------|
| Ti > 850 N/mm ² | lämplig | 40 m/min | S |
| vått maximal | mindre lämplig | | |
| vått minimal | mindre lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |
| Luft | lämplig | | |