

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digital invändig snabbmätare med långa mätspetsar, mätområde: 13-43mm****Beställningsdata**

Ordernummer	438979 13-43
GTIN	2050002053182
Artikelklass	46Q

Beskrivning**Utförande:**

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriska mätspetsar av hårdmetall. **Digitaldisplay för absolutvärde.** Genom inmatning av **förinställningsvärden** kan avvikelser fastställas från valfritt värde.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 batterier nr 081561 storlek LR3, bruksanvisning.

Specialtillbehör:

Datakabeladapter nr 498954 storlek A2, datakabel nr 497440, trådlös adapter nr 498954 storlek A5.

Teknisk beskrivning

maximal skänkellängd L (mät djup)	127 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
avläsning sifferstegvärde	0,05 mm
avläsning sifferstegvärde	0,001 mm
avläsning sifferstegvärde	0,02 mm
avläsning sifferstegvärde	0,005 mm
avläsning sifferstegvärde	0,002 mm
avläsning sifferstegvärde	0,01 mm

Energiförsörjning	Batteridriven
maximalt spår djup	6,5 mm
mätområde	13 - 43 mm
felgräns	0,04 mm
repeternoggrannhet	0,02 mm
minimalt spår djup	2 mm
sfärisk spets av hårdmetall Ø	1,3 mm
mätkraft	1,2 - 1,7 N
IP-skyddsklass	IP 67
Antal ingående batterier	2
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Kalibrering	C7
Produktslag	Snabbmätare för invändig mätning

Tjänster

KalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023450 S
DAkS-kalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023460 S

Tillbehör

Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965