

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digital invändig snabbmätare med långa mätspetsar, mätområde: 90-120mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 438979 90-120 |
| GTIN | 2050002053229 |
| Artikelklass | 46Q |

Beskrivning**Utförande:**

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriska mätspetsar av hårdmetall. **Digitaldisplay för absolutvärde.** Genom inmatning av **förinställningsvärden** kan avvikelser fastställas från valfritt värde.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 batterier nr 081561 storlek LR3, bruksanvisning.

Specialtillbehör:

Datakabeladapter nr 498954 storlek A2, datakabel nr 497440, trådlös adapter nr 498954 storlek A5.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|-------------|
| maximalt spår djup | 8,5 mm |
| minimalt spår djup | 2,5 mm |
| mätområde | 90 - 120 mm |
| felgräns | 0,04 mm |
| sfärisk spets av hårdmetall Ø | 2 mm |
| Antal ingående batterier | 2 |
| maximal skänkellängd L (mät djup) | 127 mm |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR3 |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| repeternoggrannhet | 0,02 mm |
| avläsning sifferstegvärde | 0,01 mm |
| avläsning sifferstegvärde | 0,001 mm |
| avläsning sifferstegvärde | 0,02 mm |
| avläsning sifferstegvärde | 0,05 mm |
| avläsning sifferstegvärde | 0,002 mm |
| avläsning sifferstegvärde | 0,005 mm |
| IP-skyddsklass | IP 67 |
| mätkraft | 1,3 - 1,8 N |
| Energiförsörjning | Batteridriven |
| Norm | Verkstadsnorm |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum |
| datautgång | Bluetooth-gränssnitt |
| datautgång | USB-gränssnitt |
| datautgång | USB-gränssnitt |
| Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge |
| Mätteknik | digital |
| Kalibrering | C7 |
| Produktslag | Snabbmätare för invändig mätning |

Tjänster

| | |
|---|----------|
| KalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S | 023450 S |
| DAkS-kalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S | 023460 S |

Tillbehör

| | |
|---|--------|
| Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ | 498965 |
| Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ | 498975 |