

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digital invändig snabbmätare med långa mätspetsar, mätområde: 50-80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	438979 50-80
GTIN	2050002053205
Artikelklass	46Q

Beskrivning**Utförande:**

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriska mätspetsar av hårdmetall. **Digitaldisplay för absolutvärde.** Genom inmatning av **förinställningsvärden** kan avvikelser fastställas från valfritt värde.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 batterier nr 081561 storlek LR3, bruksanvisning.

Specialtillbehör:

Datakabeladapter nr 498954 storlek A2, datakabel nr 497440, trådlös adapter nr 498954 storlek A5.

Teknisk beskrivning

mätkraft	1,3 - 1,8 N
Antal ingående batterier	2
felgräns	0,04 mm
minimalt spår djup	2,5 mm
avläsning sifferstegvärde	0,05 mm
avläsning sifferstegvärde	0,002 mm
avläsning sifferstegvärde	0,001 mm
avläsning sifferstegvärde	0,005 mm

avläsning sifferstegvärde	0,01 mm
avläsning sifferstegvärde	0,02 mm
repeternoggrannhet	0,02 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
maximalt spår djup	8,5 mm
sfärisk spets av hårdmetall Ø	2 mm
mätområde	50 - 80 mm
IP-skyddsklass	IP 67
maximal skänkellängd L (mät djup)	127 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Kalibrering	C7
Produktslag	Snabbmätare för invändig mätning

Tjänster

DAkS-kalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023460 S
KalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023450 S

Tillbehör

Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975