

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Digital invändig snabbmätare med långa mätspetsar, mätområde: 30-60mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 438979 30-60  |
| GTIN         | 2050002053199 |
| Artikelklass | 46Q           |

**Beskrivning****Utförande:**

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriska mätspetsar av hårdmetall. **Digitaldisplay för absolutvärde.** Genom inmatning av **förinställningsvärden** kan avvikelser fastställas från valfritt värde.

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 2 batterier nr 081561 storlek LR3, bruksanvisning.

**Specialtillbehör:**

Datakabeladapter nr 498954 storlek A2, datakabel nr 497440, trådlös adapter nr 498954 storlek A5.

**Teknisk beskrivning**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| mätkraft                      | 1,3 - 1,8 N    |
| IP-skyddsklass                | IP 67          |
| Energiförsörjning             | Batteridrivnen |
| repeternoggrannhet            | 0,02 mm        |
| maximalt spår djup            | 8,5 mm         |
| sfärisk spets av hårdmetall Ø | 1,5 mm         |
| Antal ingående batterier      | 2              |
| mätområde                     | 30 - 60 mm     |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| avläsning sifferstegvärde                    | 0,02 mm                          |
| avläsning sifferstegvärde                    | 0,005 mm                         |
| avläsning sifferstegvärde                    | 0,05 mm                          |
| avläsning sifferstegvärde                    | 0,001 mm                         |
| avläsning sifferstegvärde                    | 0,002 mm                         |
| avläsning sifferstegvärde                    | 0,01 mm                          |
| felgräns                                     | 0,04 mm                          |
| minimalt spår djup                           | 2,5 mm                           |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR3                       |
| maximal skänkellängd L (mät djup)            | 127 mm                           |
| Norm   | Verkstadsnorm                    |
| omkopplingsbar avläsning                     | mm / tum                         |
| datautgång                                   | Bluetooth-gränssnitt             |
| datautgång                                   | USB-gränssnitt                   |
| datautgång                                   | USB-gränssnitt                   |
| Mätvärdesminne                               | engångsinställning av nolläge    |
| Mätteknik                                    | digital                          |
| Kalibrering                                  | C7                               |
| Produktslag                                  | Snabbmätare för invändig mätning |

## Tjänster

|   |          |
|---|----------|
| KalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S      | 023450 S |
| DAkS-kalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S | 023460 S |

## Tillbehör

|   |        |
|---|--------|
| Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ       | 498965 |
| Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ | 498975 |