

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digital invändig snabbmätare med långa mätspetsar, mätområde: 70-100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	438979 70-100
GTIN	2050002053212
Artikelklass	46Q

Beskrivning**Utförande:**

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriska mätspetsar av hårdmetall. **Digitaldisplay för absolutvärde.** Genom inmatning av **förinställningsvärden** kan avvikelser fastställas från valfritt värde.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 batterier nr 081561 storlek LR3, bruksanvisning.

Specialtillbehör:

Datakabeladapter nr 498954 storlek A2, datakabel nr 497440, trådlös adapter nr 498954 storlek A5.

Teknisk beskrivning

maximalt spår djup	8,5 mm
mätkraft	1,3 - 1,8 N
minimalt spår djup	2,5 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
mätområde	70 - 100 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
avläsning sifferstegvärde	0,02 mm
avläsning sifferstegvärde	0,001 mm

avläsning sifferstegvärde	0,005 mm
avläsning sifferstegvärde	0,01 mm
avläsning sifferstegvärde	0,002 mm
avläsning sifferstegvärde	0,05 mm
IP-skyddsklass	IP 67
maximal skänkellängd L (mätdjup)	127 mm
felgräns	0,04 mm
Antal ingående batterier	2
repeternoggrannhet	0,02 mm
sfärisk spets av hårdmetall Ø	2 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Kalibrering	C7
Produktslag	Snabbmätare för invändig mätning

Tjänster

KalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023450 S
DAkS-kalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023460 S

Tillbehör

Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965