



Sladdlös LED-strålkastare 0-Version utan batteri, 18 V, Typ: M18HOSALC



Beställningsdata

Ordernummer	073211 M18HOSALC
GTIN	4058546340490
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

Robusta litiumjonbatteri-lampor med hög ljusstyrka.

- **Mycket robust 18 V LED-byggstrålkastare med stativ.**
- **Stöttåligt strålkastarhuvud med 3 separata och individuellt justerbara LED-moduler.**
- **Hybridströmkälla: Fungerar antingen med ett 18 V batteri eller med kabel.**
- **Inbyggd M18™ batteriladdare samt 2,1 A USB-laddare.**

Funktion:

IP34: Skydd mot sprutvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing > 2,5$ mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Passar till:

Milwaukee 18 V batterier (nr 073816 MB18 och 073827 MB18).

leveransinnehåll:

Sladdlös strålkastare utan batteri och utan laddare.

Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass	IP 34
ATEX-zon	ingen

Energiförsörjning	Batteridrivnen
Ljusflöde steg 2	4000 lm
Brinntid steg 2	5 h
vikt inklusive batteri	11100 g
Antal ingående batterier	0
Batterityp	Litiumjon
Belysning	Lysdiodlampa
Batterispänning	18 V
ljusflöde	6000 lm
Brinntid steg 3	10 h
tillverkarens beteckning	M18 HOSALC-0
Ljusflöde steg 3	1700 lm
Produktnamnsattribut	18 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
Produktslag	Arbetsbelysning