



Display för precisionsmätningar, Typ: TWT20



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 434725 TWT20 |
| GTIN | 7630041149852 |
| Artikelklass | 45A |

Beskrivning

Utförande:

Display för mätvärden med lättavläst 7 tum färgpekskärm. Möjlighet att visa 1 eller 2 mätningar samtidigt via de 2 anslutningarna för induktiva mätspetsar eller de båda USB-ingångarna. 4 displaylägen finns för optimal avläsning av resultaten. TESA-mätspetsarna identifieras automatiskt. Garanterad dynamisk mätning genom bestämning av rådata 4300 gånger per sekund. **Redo för nästa generation:**

Om du uppgraderar till TWIN-T20 får du ett modernt och intuitivt gränssnitt som förenklar avläsning av mätvärden. Du får tillgång till fler displayvyer, förinställningar med börvärden, nya utdataalternativ (TLC-BLE, USB HID), en USB-apparatport och programmerbara funktionsknappar.

Funktion:

- Grundformler (+A, -A, +B, -B och kombinationer av A och B).
- Dynamiska mätningar (min., max., max.-min., medelvärde etc.).
- Inställbara toleranser med OK/ NOK-visning.
- Integrerad funktion för klassificering (högst 8).
- Datautmatning via RS232, USB eller Bluetooth®.

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Idealisk för kontrollarbete i mätlaboratoriet och i tillverkningen.

leveransinnehåll:

Inkl. nätkabel för fastskruvning på displayen, adapter för EU, ZH, UK och US.

OBS!:

Displayenhet Twin T20 Nano för visualisering av Heidenhain mätspets levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Energiförsörjning | Batteridrivnen |
| Antal anslutningar för induktiva givare | 2 |
| mätområde | ±5000 µm |
| IP-skyddsklass | IP 65 |
| vikt | 1,2 kg |
| Bredd | 112 mm |
| antal USB-gränssnitt | 2 |
| skärm | 7 tum pekskärm |
| maximal upplösning | 0,1 µm |
| höjd | 120 mm |
| Längd | 190 mm |
| Felgräns digitavisning | ± (0,2 % + 0,3 µm) |
| visning | digital |
| datautgång | Bluetooth-gränssnitt |
| datautgång | Digimatic-gränssnitt |
| Produktslag | Displayenhet |