



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Teleskop-stege, antal steg: 9****Beställningsdata**

Ordernummer	966096 9
GTIN	4031405407626
Artikelklass	96Y

**Beskrivning****Utförande:**

Teleskopstege av aluminium med stabila triangulära rörbalkar, slitstarkt eloxerad. 80 mm djupa räfflade **steg** och 2 uppstigningspinnar (50 mm). Höghållfast skarv mellan stegpinne och sidoprofil. Steg-/pinnavstånd 300 mm. Största tillåtna last 150 kg. Bekväm höjdjustering genom den intuitiva teleskopfunktionen. När stegen är hopskjuten får den plats i alla bagageutrymmen.

**Norm:****DIN EN 131.****Teknisk beskrivning**

vikt	10,2 kg
antal steg	9
Material	Aluminium
Bredd	470 mm
Stegpinne-/trappstegsdjup	85 mm
Steg utförande	steg 2

steglängd utkörd	3 m
stegens längd hopkörd	0,76 m
arbetshöjd ca.	3,8 m
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	Stege