

**Fiberskivstödronnell TURBO PAD 3 hård/räfflad, Utvändig Ø: 115mm****Beställningsdata**

Ordernummer	566688 115
GTIN	4018875763858
Artikelklass	56V

Beskrivning**Utförande:**

Fiberskivstödronnell med hög temperaturbeständighet. Specialdesign för att uppnå den fulla kapaciteten hos fiberskivor.

Hård, ej deformierbar fiberskivstödronnell. Anliggningsytan är **finräfflad för att ge bästa kornstöd** vid kant- och yt slipning. Specialplast med **mycket hög temperaturbeständighet**. Idealisk för **grova sliparbeten och grovbearbetning** med kornstorlek 36 till 60.

Teknisk beskrivning

Utvändig Ø	115 mm
maximalt varvtal:	13300 min ⁻¹
Hårdhetsgrad	hårt
Gänga	M14
Produktslag	Stödronnell

