

**Garant****Slipdukskiva med fiberbaksida, Ø 125 mm, Motsvarande kornstorlek: 180****Beställningsdata**

Ordernummer	566895 180
GTIN	4062406569235
Artikelklass	51E

**Beskrivning****Utförande:**

Mycket **aggressiv slipdukskiva med hög kantstabilitet** genom en extra fiberbaksida. På så sätt kan den här dukskivan användas i kombination med stödrondeller för fiberskivor, t.ex. nr 566650 och 566672.

**Användningsdata:**

Brett användningsområde: allt från lätt avverkning till **övergångar** i ett och samma arbetssteg. Perfekt för **slipning av små svetsfogar och svetspunkter** samt för **grövre rengöring och gradning**. Ingen underslipning av ytan.

**Teknisk beskrivning**

Motsvarande kornstorlek	180
finhetsgrad	medel
Färg	röd
skiv-Ø	125 mm
Utförande	A medium

hål-Ø	22,23
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
maximal periferihastighet	50 m/s
Produktslag	Slipduk

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		