

**Slippappersrondell 237AA (A), Ø 115 mm, Kornstorlek: 600****Beställningsdata**

Ordernummer	567724 600
GTIN	2050002053342
Artikelklass	51E

**Beskrivning****Utförande:**

**Baksidan är täckt av velour** och är självhäftande i kombination med **stödtallrik med kardborre**, t.ex. nr **567760 självhäftande**. För snabba skivbyten.

237AA Trizact™ med finstrukturerad pyramidformad yta av mycket små mineralpartiklar av aluminiumoxid (A).

**Användningsdata:**

På **vinkelslipmaskiner** resp. excenterslipmaskiner med kardborrfäste (dammsug inte möjligt). Maximal arbetshastighet **40 m/s**.

För en **fin och jämn slipbild** på allt stål, rostfritt stål, mässing och titanlegeringar. Speciellt för konturslipning och polityrförberedelser.

**OBS!:**

Passande handslipblock för kardborrbandslipskivor se nr 567857 storlek 125 och storlek 150.

Kardborrdukskivor se nr 566902 – 566950. Minislipsystem Ø 50 mm och Ø 75 mm se nr 554005 och följande.

**Teknisk beskrivning**

skiv-Ø	115 mm
--------	--------

3M-kornbeteckning	A30
tillverkarens beteckning	237AA Trizact™
Serie	237AA
Kornstorlek	600
Slipmedel	Aluminiumoxidmineralpartiklar (A)
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 115 mm
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slippappersrondell

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
torrt	lämplig		