

**Garant****Polerrondell, mjuk, skiv-Ø: 21 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	567722 21
GTIN	4062406569242
Artikelklass	51M

**Beskrivning****Utförande:**

Filtskivor för **polering av förslipade ytor** i kombination med polerpastor nr 555740 och 552420 UNI. Den täckta sidan används som fäste på stödrondellen.  
Tillverkat av ren fårull. För snabbare polerresultat och låg hologrambildning jämfört med konstfiberprodukter.

**Användningsdata:**

Lämpligt för polering av lacker och metaller.

**Teknisk beskrivning**

skiv-Ø	21 mm
Hårdhetsgrad	mjuk
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	40 m/s
rekommenderat varvtal	1500 - 1700 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Polerskiva

