

Ansell**Handske, par HyFlex® 11-819 ESD, Handskstorlek: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	094354 8
GTIN	10076490614031
Artikelklass	04P

Beskrivning**Utförande:**

HyFlex® 11-819 ESD. Perfekt kombination av bärkomfort, fingerrörlighet och ESD-/pekskärmkompatibilitet. Skyddsprodukt mot elektrostatisk urladdning. Som beståndsdel i jordningskedjan får den också bäras i områden med explosionsrisk. Dermatologiskt testad med Dermatest®, Öko-Tex-certifierad.

Norm:

EN 16350

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den. Handskar som skyddar mot elektrostatisk urladdning isolerar inte händerna mot elektrisk spänning. Lämpar sig inte för arbeten på spänningsförande ledningar eller som skydd mot elektrisk stöt, utan bara för produktskydd.

Teknisk beskrivning

Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar

Handskstorlek	8
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
Innehåll	12
Handskegenskap	Lämplig för pekskärm
Handskegenskap	Allergikerhudvänlig
Handskegenskap	latexfritt
Handskegenskap	Silikonfri
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
EN 388	3121A
Hållarmaterial	Nylon-spandex
Beläggning	Nitrilskum
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Längd	195 mm
Färg	blå
vikt	16,6 g
Stickningsteknik	18G
Användningsdata	Flergångs
Material	Nitrilskum
Skärskyddsklass	A
Produktslag	Universalhandskar