

**Radio, batteri/nät, Typ: M12RCDAB****Beställningsdata**

Ordernummer	073960 M12RCDAB
GTIN	4058546325107
Artikelklass	03L

Beskrivning**Utförande:**

Robust, stänkvattenskyddad (IP54) byggradio för nät- och batteridrift. Batteri-/nätdriven radio med laddningsfunktion. DAB+, AM och FM-tuner.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive nätkabel, 2 buffertbatterier, AUX-anslutningskabel, utan batterier.

Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	0
frekvensområde	Radiofrekvens FM
frekvensområde	Radiofrekvens AM
frekvensområde	Radiofrekvens DAB
höjd	386 mm

Bredd	155 mm
Längd	523 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Energiförsörjning	Batteridrivnen
vikt	1,9 kg
tillverkarens beteckning	M12RCDAB+-0
Batterispänning	12 V
IP-skyddsklass	IP 54
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
Produktslag	Radio

Tillbehör

Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC
Litiumjon system M18B5 Batterityp MB18	073816 MB18
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C