

## Kilspårstolk, Typ: B



### Beställningsdata

Ordernummer	484409 B
GTIN	2050002070950
Artikelklass	48B

### Beskrivning

#### Utförande:

Axelspårstolkar med gå- och stoppsida. Gå-sida med **slitagetolerans** enligt DIN 7164. Tolkstomme av härdat stål.

Axelspårstolk i mellanstorlek och ISO-passning t.ex. nr 484409 storlek **15,8 M6**.

#### Användningsdata:

För kontroll av planpassningar i t ex spår.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

#### OBS!:

Storleksbeteckningens typ beskriver det nominella måttet i millimeter (mm).

Typ A = 3,001 – 5,999

Typ B = 6,001 – 8,999

Typ C = 9,001 – 12,999

Typ D = 13,001 – 16,999

Typ E = 17,001 – 20,999

Typ F = 21,001 – 25,999

### Teknisk beskrivning

Kvalitet	10
Kvalitet	11
Kvalitet	9
Kvalitet	13

Kvalitet	8
Kvalitet	7
Kvalitet	12
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Norm	DIN 7164
nominellt mått	6 - 8,999 mm
Toleransområde	P
Toleransområde	T
Toleransområde	EF
Toleransområde	FG
Toleransområde	ZB
Toleransområde	H
Toleransområde	ZA
Toleransområde	G
Toleransområde	V
Toleransområde	D
Toleransområde	M
Toleransområde	S
Toleransområde	F
Toleransområde	C
Toleransområde	ZC
Toleransområde	K
Toleransområde	Z
Toleransområde	B
Toleransområde	A
Toleransområde	E
Toleransområde	EF
Toleransområde	N
Toleransområde	CD

Toleransområde	R
Toleransområde	JS
Toleransområde	E
Toleransområde	J
Toleransområde	U
Kalibrering	L6
Produktslag	Axelspårstolk

## Tjänster

KalibreringHåltolk Maximal Ø 20 mm	028300 20
------------------------------------	-----------