


Garant**Vändskär för gravering, HB7525, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	217229 UNI
GTIN	4062406569044
Artikelklass	21Y

Beskrivning

Vändskär för gravering UNI Matning f: 0,008 - 0,03 mm

Teknisk beskrivning

Matning f	0,008 - 0,03 mm
Typ	UNI
Sort	HB7525
Spetsvinkel	90 grad
W_{min}	0,25 mm
W_{max}	1,8 mm
t_{max}	0,8 mm
Produktslag	Vändskär för gravering

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	50 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	20 m/min	P
GG(G)	lämplig	80 m/min	K
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		