

## Kilspårstolk, Typ: D



### Beställningsdata

Ordernummer	484409 D
GTIN	2050002070974
Artikelklass	48B

### Beskrivning

#### Utförande:

Axelspårstolkar med gå- och stoppsida. Gå-sida med **slitagetolerans** enligt DIN 7164.  
Tolkstomme av härdat stål.

Axelspårstolk i mellanstorlek och ISO-passning t.ex. nr 484409 storlek **15,8 M6**.

#### Användningsdata:

För kontroll av planpassningar i t ex spår.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

#### OBS!:

Storleksbeteckningens typ beskriver det nominella måttet i millimeter (mm).

Typ A = 3,001 – 5,999

Typ B = 6,001 – 8,999

Typ C = 9,001 – 12,999

Typ D = 13,001 – 16,999

Typ E = 17,001 – 20,999

Typ F = 21,001 – 25,999

### Teknisk beskrivning

Toleransområde	E
Toleransområde	JS
Toleransområde	F
Toleransområde	ZB

Toleransområde	ZC
Toleransområde	N
Toleransområde	C
Toleransområde	Z
Toleransområde	M
Toleransområde	EF
Toleransområde	ZA
Toleransområde	H
Toleransområde	CD
Toleransområde	V
Toleransområde	G
Toleransområde	FG
Toleransområde	B
Toleransområde	S
Toleransområde	R
Toleransområde	U
Toleransområde	EF
Toleransområde	P
Toleransområde	J
Toleransområde	E
Toleransområde	T
Toleransområde	K
Toleransområde	A
Toleransområde	D
nominellt mått	13 - 16,999 mm
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Norm	DIN 7164
Kvalitet	8
Kvalitet	7

Kvalitet	10
Kvalitet	12
Kvalitet	11
Kvalitet	9
Kvalitet	13
Kalibrering	L6
Produktslag	Axelspårstolk

## Tjänster

KalibreringHåltolk Maximal Ø 20 mm	028300 20
------------------------------------	-----------