

Kilspårstolk, Typ: E



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 484409 E |
| GTIN | 2050002070981 |
| Artikelklass | 48B |

Beskrivning

Utförande:

Axelspårstolkar med gå- och stoppsida. Gå-sida med **slitagetolerans** enligt DIN 7164.

Tolkstomme av härdat stål.

Axelspårstolk i mellanstorlek och ISO-passning t.ex. nr 484409 storlek **15,8 M6**.

Användningsdata:

För kontroll av planpassningar i t ex spår.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

OBS!:

Storleksbeteckningens typ beskriver det nominella måttet i millimeter (mm).

Typ A = 3,001 – 5,999

Typ B = 6,001 – 8,999

Typ C = 9,001 – 12,999

Typ D = 13,001 – 16,999

Typ E = 17,001 – 20,999

Typ F = 21,001 – 25,999

Teknisk beskrivning

| | |
|----------|-------------------|
| Norm | DIN EN ISO 1938-1 |
| Norm | DIN 7164 |
| Kvalitet | 11 |
| Kvalitet | 13 |

| | |
|----------------|----|
| Kvalitet | 9 |
| Kvalitet | 12 |
| Kvalitet | 10 |
| Kvalitet | 7 |
| Kvalitet | 8 |
| Toleransområde | V |
| Toleransområde | A |
| Toleransområde | FG |
| Toleransområde | G |
| Toleransområde | Z |
| Toleransområde | S |
| Toleransområde | K |
| Toleransområde | ZA |
| Toleransområde | D |
| Toleransområde | M |
| Toleransområde | J |
| Toleransområde | JS |
| Toleransområde | C |
| Toleransområde | CD |
| Toleransområde | E |
| Toleransområde | EF |
| Toleransområde | ZC |
| Toleransområde | F |
| Toleransområde | E |
| Toleransområde | P |
| Toleransområde | ZB |
| Toleransområde | EF |
| Toleransområde | N |
| Toleransområde | B |

| | |
|----------------|----------------|
| Toleransområde | R |
| Toleransområde | T |
| Toleransområde | H |
| Toleransområde | U |
| nominellt mått | 17 - 20,999 mm |
| Kalibrering | L6 |
| Produktslag | Axelspårstolk |

Tjänster

| | |
|------------------------------------|-----------|
| KalibreringHåltolk Maximal Ø 60 mm | 028300 60 |
|------------------------------------|-----------|