

Kilspårstolk, Typ: F



Beställningsdata

Ordernummer	484409 F
GTIN	2050002070998
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Axelspårstolkar med gå- och stoppsida. Gå-sida med **slitagetolerans** enligt DIN 7164.

Tolkstomme av härdat stål.

Axelspårstolk i mellanstorlek och ISO-passning t.ex. nr 484409 storlek **15,8 M6**.

Användningsdata:

För kontroll av planpassningar i t ex spår.

Norm:

Toleransen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

OBS!:

Storleksbeteckningens typ beskriver det nominella måttet i millimeter (mm).

Typ A = 3,001 – 5,999

Typ B = 6,001 – 8,999

Typ C = 9,001 – 12,999

Typ D = 13,001 – 16,999

Typ E = 17,001 – 20,999

Typ F = 21,001 – 25,999

Teknisk beskrivning

nominellt mått	21 - 25,999 mm
Toleransområde	E
Toleransområde	E
Toleransområde	D

Toleransområde	Z
Toleransområde	CD
Toleransområde	G
Toleransområde	R
Toleransområde	V
Toleransområde	C
Toleransområde	ZB
Toleransområde	K
Toleransområde	P
Toleransområde	JS
Toleransområde	EF
Toleransområde	H
Toleransområde	S
Toleransområde	FG
Toleransområde	A
Toleransområde	B
Toleransområde	ZC
Toleransområde	N
Toleransområde	M
Toleransområde	F
Toleransområde	ZA
Toleransområde	U
Toleransområde	EF
Toleransområde	J
Toleransområde	T
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Norm	DIN 7164
Kvalitet	9
Kvalitet	12

Kvalitet	8
Kvalitet	13
Kvalitet	7
Kvalitet	10
Kvalitet	11
Kalibrering	L6
Produktslag	Axelspårstolk

Tjänster

KalibreringHåltolk Maximal Ø 60 mm	028300 60
------------------------------------	-----------