

**RUNPOTEC**  
HFR KABELNENZHSPEZIALIST

## Multifunktionskamera RC2, sondlängd: 30m



### Beställningsdata

Ordernummer	814878 30
GTIN	9120045475562
Artikelklass	86A

### Beskrivning

#### Utförande:

Multifunktionskamera för visuell kontroll på svåråtkomliga ställen. Kompatibel med alla RUNPOTEC-produkter med RTG Ø 6 mm som PowerRex (nr 814868), Runposticks (nr 814877), Runpo1 (nr 814865) och glasfiberstav (nr 814882).

- **3,5 tum TFT LCD färgdisplay; fokusavstånd 30 mm – 80 mm.**
- **Kamerahuvud med 345000 pixel (640×480); bildvinkel 64°.**
- **6× LED inbyggda i kamerahuvudet.**
- **Kapslingsklass IP 67 (kamerahuvud och kabel).**
- **230 V eller batteridrift.**

#### Användningsdata:

Idealisk för tomrör (från inner-Ø 14 mm), sänkta tak, schakt- och undergolvskanaler, underhålls- och anläggningsinspektioner.

#### leveransinnehåll:

1 Runpocam RC2 med **kabel (30 m)** inkl. spole i systemväska, vardera 1 dubbel USB-laddare 230 V och 12 V (bil), 1 USB-kabel 3 m, 1 batteridrivna högeffekts-LED-lampa 320 lumen inkl. laddkabel, 1 Micro minneskort 8 GB, 1 Runpoglider med frontgänga, 1 systemglider, 1 magnetfångstset, 1 kopplingsset RTG Ø 6 mm, 1 fångstkrok, 1 böjlig tillsats 12 cm, 1 gängtillsats RC2.

### Teknisk beskrivning

kameraupplösning	640×480 px
------------------	------------

Energiförsörjning	Batteridrivnen
Energiförsörjning	Batteridrivnen
bildöppningsvinkel	64 grad
sondlängd	30000 mm
Displaystorlek	3,5 tum
Serie	RC2
visning	LCD
Sond-Ø	13 mm
Produktslag	Endoskop