

**Garant****XNEX 040308, HB7635, Typ: INOX**

## Beställningsdata

Ordernummer	215198 INOX
GTIN	4062406569921
Artikelklass	21A

## Beskrivning

**Utförande:**

**Dubbelsidiga** 3-skäriga vändskärsplattor. Kraftfulla skärmaterial som ger **en ytterst hög processäkerhet**.

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 2$  mm.

## Teknisk beskrivning

Matning $f_z$ per tand	0,1 mm
Typ	INOX
Hörnradie	0,8 mm
Vändskärstjocklek S	3.18 mm
ISO-kod vändskär	XNEX 040308
Sort	HB7635
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	2 mm

Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	130 m/min	M
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		