

**KERN****Precisionsvåg, typ FCB, maximal kapacitet: 30000g**

## Beställningsdata

Ordernummer	479512 30000
GTIN	4045761202665
Artikelklass	47D

## Beskrivning

### Utförande:

- **Nät- och batteridrift möjlig. Automatisk avstängning efter 3 minuter.**
- **Justeringsprogram CAL: För inställning av noggrannheten (den externa justeringsvikt som behövs på förfrågan).**
- **Antal: Referensantal kan väljas, 5, 10, 25, 50 stycken. Displayen kan kopplas om mellan antal och vikt.**
- **Recept: Separat minne för tarakärlets och receptingrediensernas vikt (netto-total).**

Med KERN Universal Port (KUP): kan du ansluta en extern KUP gränssnittsadapter, t.ex. RS-232 eller USB, för utbyte av data och styrkommandon, utan installationsarbete.

Extra display på vågens baksida.

### leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter 230 V/50 Hz, arbetarskyddshuv.

### Specialtillbehör:

Batteri nr 081551 storlek 6LR61; internt batteri på förfrågan. Datakabel, skrivare på förfrågan.

## Teknisk beskrivning

Djup	323 mm
reproducerbarhet	0,2 g
Bredd	270 mm

vågplattans mått	253×227 mm
insvängningstid	3 s
avläsning	0,2 g
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Energiförsörjning	Batteridrivnen
minimal styckevikt	2 g
maximal kapacitet	0 - 30000 g
höjd	110 mm
tillverkarens beteckning	FCB
nettovikt	2,6 kg
linearitet	±0,6 g
Kalibrering	K2
Produktslag	Precisionsvåg

## Tjänster

DAkS-kalibreringVåg maximal kapacitet 50	027710 50
KalibreringVåg maximal kapacitet 50 kg	027700 50