

KERN**Plattformsvåg, typ EOC, maximal kapacitet: 300Lkg****Beställningsdata**

Ordernummer	479606 300L
GTIN	4045761192294
Artikelklass	47D

Beskrivning**Utförande:**

- **Robust plattformsvåg av rostfritt stål, kan användas som paket-, industri- och räknevåg.**
- **Tvåområdesvåg med automatisk omkoppling av avläsningen (noggrannare avläsning i vägningens område).**
- **Displayenhet med sifferhöjd 24 mm, även fristående från plattformen, kan placeras och monteras med en böjlig kabel.**
- **Hög rörlighet tack vare batteridrift som tillval och kompakt utförande.**
- **En optisk och akustisk signal ger stöd vid portionering, dosering och sortering inom toleransområdet.**
- **Procentbestämning: Möjliggör invägning mot ett föreskrivet värde (100 %) och fastställande av avvikelser från detta börvärde.**
- **Antal: Snabb bestämning av stora antal med hjälp av en enkel räknefunktion. Referensantal kan väljas, 5, 10, 25, 50 stycken.**
- **Justeringsprogram CAL: För inställning av noggrannhet (erforderlig kontrollvikt på förfrågan).**

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter, bordsfot inklusive vägghållare, arbetskyddshuv.

Teknisk beskrivning

avläsning i övre vägningsområde	100 g
minimal styckevikt	100 g
maximal kapacitet	0 - 300 kg
avläsning	50 g
nettovikt	18,4 g
Kalibrering	Pris på förfrågan
tillverkarens beteckning	Typ EOC
Energiförsörjning	Batteridrivnen
insvängningstid	2 s
reproducerbarhet	100 g
vågplattans mått	600×500 mm
IP-skyddsklass	IP 65
datautgång	RS232C-gränssnitt
Produktslag	Plattformsvåg