



Svetsmidjebyxa PROBAN, kungsblå, Konfektionsstorlek DE: 102



Beställningsdata

Ordernummer	091597 102
GTIN	4050274859848
Artikelklass	09Y

Beskrivning

Utförande:

Den **klassiska**, enfärgade svetsarskyddsklädseln är extra **robust** och förenar hög **bärkomfort** med god **andningsaktivitet**. Klädseln garanterar ett omsorgsfullt skydd mot värme, gnistor och svetsloppor. Dessutom har serien flamskyddsegenskaper som kvarstår även efter upprepade tvättar. Användningsområden: Stålverk, metallbearbetningsindustri, svetsare, anläggningsbyggnad, gjuteri.

Midjebyxan PROBAN® har många fickor för förvaring av arbetsredskap. Byxlinningen har ett dolt knapplås.

- **Två vingfickor.**
- **Förstärkt tumstocks- och bakficka med lock och dolt tryckknappskås.**
- **Byxgrenlist med dolt knapplås.**

Norm:

- **EN ISO 11611, Klasse 2, A1**
- **EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1**

OBS!:

På förfrågan kan serien med textilgramvikten 470 g/m² och certifiering enligt EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1 levereras. Eller en lättare variant ned 320 g/m² provad enligt EN 11611, klass 1, A1 och EN 11612 A1, B1, C1. En storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen.

Kläder enligt: DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma

Teknisk beskrivning

Kön	Herr
Konfektionsstorlek DE	102
Tygsammansättning	100% bomull
Materialvikt / vävtäthet	380 g/m ²
Tvättning	60 °C kulörtvätt
Kläder enligt	DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
Kläder enligt	DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
Färg	kungsblå
Produktslag	Svetsarskyddsbyxa