



## Sladdlös, kompakt bandsåg, Typ: M12FBS64



### Beställningsdata

Ordernummer	078202 M12FBS64
GTIN	4058546346324
Artikelklass	03L

### Beskrivning

#### Utförande:

**Kompakt, kraftfull FUEL™ batteridrivnen bandsåg med borstlös POWERSTATE™-motor för mobil sågning med förbättrad hanterbarhet.**

- **Enkelt och verktygslöst byte av sågband.**
- **Steglöst reglerbar bandhastighet med hastighetsbrytare.**
- **Robust metallkonstruktion, metallkrokar.**
- **LED-belysning av snittområdet.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive 2 st M12 B4-batterier, laddare, transportväska.

#### OBS!:

Passande reservbatterier och tillbehör finns under nr 073816 och 073809. Passande sågblad på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

sågband längd	776 mm
vikt	3,2 kg

Batterispänning	12 V
bandhastighet	0 - 116 m/min
batterikapacitet	4 Ah
Energiförsörjning	Batteridrivnen
maximalt sågdjup 90°	64 mm
Antal ingående batterier	2
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
tillverkarens beteckning	M12FBS64
Batterityp	Litiumjon
sågband bredd	13 mm
förpackning	Transportväska
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ HB 12 V
Produktslag	Såg

## Tillbehör

Batteristartset Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
Litiumjon system M12B4 Batterityp MB12	073815 MB12
Batteriladdare Typ M1218SC	073840 M1218SC
Litiumjon system M12B6 Batterityp MB12	073829 MB12
Litiumjon system M4B2/M12B2 Batterityp MB12	073814 MB12