

Vinkelskruvtillsats, Typ: SHW



Beställningsdata

Ordernummer	073920 SHW
GTIN	4058546289027
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

Passar till alla vanligen förekommande skruvdragare och bormaskiner. Hus av högvärdigt stål. Hörnmått 30 mm. Lagerskålen med hållarfläns för vridmomentstötta kan vridas 360° steglöst. Magnetiserat fäste, motsvarar 1/4 tum bitssexkant. Vinkelskruv-/borrtillsatsen är den idealiska lösningen för alla skruvsituationer på trånga och svårtillgängliga ställen.

leveransinnehåll:

Vinkelskruvtillsats samt 10×25 mm SHOCKWAVE™ skruvdragarbits.

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	225 Nm
Typ	SHW
Produktslag	Skruvdragartillsats