

Garant**Hörnfräs 90°, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppar Z: 20/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215176 20/3
GTIN	4062406569976
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Hörnfrässystemet för **steglös skulderfräsning**. Den kompakta vändskärsplattstorleken ger en **enorm stabilitet** med extra stort antal skär - för **högsta möjliga produktivitet**.

OBS!:

GARANT Använd momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 1,2** med klinga nr **674252 storlek 7IP**.

Teknisk beskrivning

Skrivsats förvändskär	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Skär-Ø D _c	20 mm
Utkragningslängd L ₁	40 mm
Skaftdiameter D _s h6	20 mm
Passande vändskär	XNEX 040308
Antal skär Z	3
totallängd L _{tot}	90 mm
maximalt sågdjup a _{p max}	2 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad

Fräsanvändning	Ramping
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skrivsats förvändskär10 delar Typ 1	219878 1
-------------------------------------	----------