

Garant**Hörnfräs 90°, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215177 32/5
GTIN	4062406570057
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Hörnfrässystemet för **steglös skulderfräsning**. Den kompakta vändskärsplattstorleken ger en **enorm stabilitet** med extra stort antal skär - för **högsta möjliga produktivitet**.

OBS!:

GARANT Använd momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 1,2** med klinga nr **674252 storlek 7IP**.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	70 mm
Skär-Ø D_c	32 mm
Skaftdiameter D_s h6	32 mm
Passande vändskär	XNEX 040308
Skruvsats för vändskär	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Antal skär Z	5
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	2 mm
totallängd L_{tot}	195 mm
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad

Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skrivsats förvändskär10 delar Typ 1	219878 1
-------------------------------------	----------