

Garant**Hörnfräs 90°, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 25/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215178 25/4
GTIN	4062406570101
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Hörnfrässystemet för **steglös skulderfräsning**. Den kompakta vändskärsplattstorleken ger en **enorm stabilitet** med extra stort antal skär - för **högsta möjliga produktivitet**.

OBS!:

GARANT Använd momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 1,2** med klinga nr **674252 storlek 7IP**.

Teknisk beskrivning

Fästgänga M	M12
Skär-Ø D _c	25 mm
total längd L _{tot}	35 mm
Ø D ₂	20,7 mm
Skruvsats för vändskär	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
maximalt sågdjup a _{p max}	2 mm
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Passande vändskär	XNEX 040308
Antal skär Z	4
Skaftutförande	med gänga

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskär10 delar Typ 1	219878 1
-------------------------------------	----------