



Frontgriptång svartfosfaterad, totallängd: 200mm



Beställningsdata

Ordernummer	705991 200
GTIN	4003773087243
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Speciell extra smal huvudform för trånga arbetsutrymmen. **Genomgående led** (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador. Fininställning via fjädrande tryckknapp, kan justeras i 5 lägen för exakt anpassning av gripvidden. Frontgrip- och sidogripfunktion. Gråfosfaterad tång, polerat huvud, induktionshårdade tänder (ca 61 HRC).

Plastklädda handtag.

Användningsdata:

Säker frontalt grepp, även i platta arbetsstycken genom tre anläggningspunkter. Grip, dra åt och lossa även seghårdade skruvhuvuden och slitna bultar och skruvar.

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt.

Teknisk beskrivning

totallängd	200 mm
Klämskydd	ja
backbredd	11 mm
antal spärlägen för fininställning	5
gripvidd för rör	7/8 tum
spännvidd för sexkant	22 mm
Automatisk fastspänning	ja
käftlängd	27 mm

tillverkarens beteckning	TwinGrip
backarnas utförande	3-punktsanläggning
Handtag	med plastöverdrag
Material	Kromvanadin-elektrostål
Produktslag	Rörgriptång